

TEAC®

从未如此容易捕捉医学影像


- 全高清 1920 x 1080 视频记录
- 极易使用
- 高级故障安全功能
- 3.5 英寸 LCD 显示器，用于实时查看、回放或 GUI



UR-4MD 是 TEAC 最新的高清医学视频记录器，设计用于快速设置并易于使用，但包含一系列强大的特性和功能。它具有自动感应视频连接和自动视频分辨率检测，使得设置快捷、方便。前控制面板可让用户用水晶般清晰的高清直观地记录视频和照片。包含内置硬盘驱动器，用于储存可靠的记录和数据备份，用户也可以同时记录到 USB 存储器和 USB 硬盘驱动器进行存档，并在其他设备和位置进行共享和回放。UR-4MD 也能联网。

UR-4MD

系统配置



功能

- **直观且易于使用**
- “自动”感应检测输入 / 输出和视频分辨率
- **记录分辨率的范围广**
640x 480 ~ 1920x 1080 (30Hz/29.97Hz) : 原汁原味的记录分辨率
1920x 1200 (调整为 1728x 1080) : 支持的输入分辨率
- **多 HD 和 SD 输入 / 输出** (SDI, DVI-D, S- 视频和复合)
- **同时记录至多个媒介** (最多 2 个外部 USB 驱动器和 1 个内置 HD)
- **网络** (FTP 和 CIFS) RJ45 10/100/1000 以太网
- 遥控器, 脚踏开关, 读卡器 / 条码阅读器和键盘 (选购)
- 符合医学标准



UR-4MD

为关键任务 OR 环境任务而设计

- ✓ 故障安全记录功能, 有用于大量数据备份的内置硬盘驱动器
- ✓ S.M.A.R.T. 显示器 / 报告内置硬盘驱动器的状态 (自我监测, 分析和报告技术)
- ✓ 断电情况下的安全自动关机
- ✓ 耐流体前面板

规格

一般		大致的记录时间 对应 500GB 的硬盘驱动器		
可记录装置	USB 闪存驱动器 USB 硬盘驱动器 内置硬盘驱动器 (500GB)	高清 1920 x 1080		
显示器	3.5 英寸 LCD	12Mbps	18Mbps	24Mbps
电源	AC 100V - 240V 50/60Hz	90 小时	60 小时	45 小时
操作温度	5 至 40 °C	标清 620 x 480		
存储温度	-20 至 60 °C	5Mbps	8Mbps	10Mbps
操作湿度	5 至 80% (无结露)	180 小时	135 小时	100 小时
尺寸 (宽 x 深 x 高)	约 210.5 x 235 x 88.5 mm			
重量	约 2.6 kg			
标准	安全 IEC60601-1, CSA60601-1, EN60601-1, CE EMC IEC60601-1-2, EN60601-1-2, ICES-003, VCCI B 类, FCC B 类 认证 FDA 1 级, ISO13485, CSA NRTL			
附件 (选购)	遥控器装置, 脚踏开关, 键盘, 条码阅读器 / 读卡器			
记录格式				
静止图像	Jpeg			
视频	MPEG-4 AVC/H.264			
输入/输出				
用于视频的输入	SDI (BNC) x1	高清, NTSC, PAL		
	DVI (单链路) x1	高清		
	S-视频 x1	NTSC, PAL		
	复合 (BNC) x1	NTSC, PAL		
用于音频的输入	SDI (BNC) x1	*通常用作 SDI 视频输入端子。		
	立体声迷你插孔 x2	LINE, MIC		
用于视频的输入	SDI (BNC) x1	高清, NTSC, PAL		
	DVI (单链路) x1	高清		
	S-视频 x1	NTSC, PAL		
	复合 (BNC) x1	NTSC, PAL		
用于视频的输入	SD/HD-SDI 直通 x1	高清, NTSC, PAL		
	SDI (BNC) x1	*通常用作 SDI 视频输出端子。		
	立体声迷你插孔 x1	LINE		
其他媒介	RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) x1			
	USB2.0 A 型 x3	用于可记录装置的 2 个前置接口		
	USB2.0 B 型 x1	用于选购附件的 1 个后置接口		
	立体声迷你插孔 x3	用于访问内置硬盘驱动器 (在 UR-4MD 上) 的 1 个后置接口 用于外部触发器		

“Blu-ray™ Disc”, “Blu-ray™” 和 “Blu-ray™ Disc” 标识是 Blu-ray™ Disc Association 的商标。

本文件中的其他公司名称, 产品名称和标识是它们各自所有者的商标或注册商标。

*功能和规格若有变更, 恕不另行通知。

TEAC AMERICA, Inc.

1834 Gage Road, Montebello, California, 90640, U.S.A.

电话: +1-323-726-0303 传真: +1-323-727-7656

http://www.teac.com

Email: mrsales@teac.com

dssales@teac.com



后面板